

Buntbandshållare med flänsklämma



DESIGN

Används för upphängning av kablar i balkflänsar

Endast hammare krävs för montering



SPECIFIKATIONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	A.	B.
4H912CT	178540	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CTS1	160500	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Flänstjocklek(FT)	A.	B.
4H912CTSP25	172390	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
2H4CT	178510	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning	Certifieringar
4H912CT	178540	150N	ITB
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H1318CT	178545	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H912CTSP25	172390	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H58CTR5	191022	150N	
2H4CT	178510	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H58CTS1	170430	150N	



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

