

Buntbandshållare med flänsklämma



DESIGN

Används för upphängning av kablar i balkflänsar

Endast hammare krävs för montering



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	A.
2H4CT	178510	1511360	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm
4H1318CT	178545		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm
4H24CT	178520	1511362	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm
4H24CTR5	191021	1500709	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm
4H24CTS1	160500		Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm
4H58CT	178530	1511364	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm
4H58CTR5	191022	1500717	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm
4H58CTS1	170430	1500637	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	A.
4H58CTSP25	172360	1511374	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm
4H912CT	178540	1511366	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm
4H912CTR5	191023	1500721	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm
4H912CTS1	170700	1500645	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm
4H912CTSP25	172390	1511376	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	Statisk belastning	Certifieringar
2H4CT	178510	1511360	2 mm	150N	ITB
4H1318CT	178545		2 mm	150N	
4H24CT	178520	1511362	2 mm	150N	ITB
4H24CTR5	191021	1500709	2 mm	150N	
4H24CTS1	160500		2 mm	150N	
4H58CT	178530	1511364	2 mm	150N	ITB
4H58CTR5	191022	1500717	2 mm	150N	
4H58CTS1	170430	1500637	2 mm	150N	
4H58CTSP25	172360	1511374	2 mm	150N	
4H912CT	178540	1511366	2 mm	150N	ITB
4H912CTR5	191023	1500721	2 mm	150N	
4H912CTS1	170700	1500645	2 mm	150N	
4H912CTSP25	172390	1511376	2 mm	150N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

