

Buntbandshållare med inverterad flänsklämma



DESIGN

Används för upphängning av kablar i balkflänsar



Endast hammare krävs för montering

Monteras på balkens insida för att undvika svinn

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	A.	B.	Statisk belastning
4H24CTIN	160470	1511382	3 - 8 mm	9 mm	2 mm	150N
4H58CTIN	160480	1511384	8 - 14 mm	9 mm	2 mm	150N
4H912CTIN	160490	1511386	14 - 20 mm	9 mm	2 mm	150N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

