

Kabel/rörklämma



DESIGN

Stödjer slang från stag, vajer eller fläns

Kan även användas för flexibla metallrör, armerad kabel, flyttbara kablar, kontrollrör och kommunikationskabel

Finns för EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC och aluminiumslang

Inga monteringsverktyg behövs

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
K12	170670	1500494	24 mm Max	220N	445N	70N
K16	170680	1500496	30 mm Max	220N	445N	70N
K20	170690	1500498	42 mm Max	220N	445N	100N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION



Kan kräva avsedd pendelvajer/stång enligt EC311. Kontakta lokal myndighet.


Endast för horisontell tillämpning vid montering av slang.

Delnummer	Ytterdiameter	Stavstorlek
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M6

Delnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMS





VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

