


Fribärande arm med E4-kanal



DESIGN

Perforerad, kallvalsad

Spårad ryggplåt

Material: Stål
Yta: Elförzinkat




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)
CE420H0200EG	599935		200mm
CE420H0300EG	599950		300mm
CE420H0350EG	599960		350mm
CE420H0450EG	599970		450mm
CE420H0550EG	599980	1522643	550mm
CE420H0650EG	599990	1522645	650mm
CE420H0800EG	599995		800mm

Höjd (H): 120 mm
Bredd (W): 40 mm
Tjocklek (T): 2 mm
A.: 40 mm
B.: 38 mm
C.: 15.5 mm
D.: 50 mm

E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
JA: 14 x 27 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

