

CHN-kedja

DESIGN

Rund länkkedja

Uppfyller DIN 5685



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Längd (L)	A.
CHN13K	386780	7994060	Stål	Elförzinkat	30m	22 mm
CHN13KSP	591410	7994059	Stål	Elförzinkat	100m	22 mm
CHN15K	385910	1500580	Stål	Elförzinkat	30m	24 mm
CHN15KS4	591500	1500523	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm
CHN17K	385920	1500581	Stål	Elförzinkat	30m	26 mm
CHN17KS4	591510	1500551	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	D.	Statisk belastning	Certifieringar
CHN13K	386780	7994060	3.5 mm	2 mm	200N	ITB
CHN13KSP	591410	7994059	3.5 mm	2 mm	200N	
CHN15K	385910	1500580	4.5 mm	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	1500523	4.5 mm	2.5 mm	300N	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	D.	Statisk belastning	Certifieringar
CHN17K	385920	1500581	5.5 mm	3 mm	400N	ITB
CHN17KS4	591510	1500551	5.5 mm	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

