

Dubbelkabel till flänsklämma



DESIGN


Ger stöd för lågspänningskablar

Endast hammare krävs för montering

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Flänstjocklek (FT)	Ytterdiameter (OD)	A.
2H41214B	170840	2 - 3 mm	12.4 - 16 mm	25 mm
4H241012B	170850	3 - 8 mm	10.9 - 13 mm	25 mm
4H241214B	170640	3 - 8 mm	12.4 - 16 mm	25 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

