

ECN-mutter för C-kanal E0/E0L/E1

DESIGN

Profilmutter för C-profiler



Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER



Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)	A.	B.
E01CNM10	315350	E0, E0L, E1	10	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM6	315370	E0, E0L, E1	6	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM8	315340	E0, E0L, E1	8	4 mm	23 mm	14 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Glidkraften F2 är begränsad till 600 N för alla typer av muttrar och T-bultar för C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1000 N
E0L	1000 N
E1	1600 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

