

# ECN universalmutter

## DESIGN

Universell profilmutter för C-profiler



**Material:** Stål  
**Yta:** Elförzinkat

## SPECIFIKATIONER



| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp                     | Stångstorlek (RS) | Tjocklek (T) | A.    | B.    |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| ECNUNI06      | 585430        | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 6                 | 4 mm         | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI08      | 585440        | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 8                 | 4 mm         | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI10      | 585450        | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 10                | 4 mm         | 24 mm | 15 mm |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Glidkraften F2 är begränsad till 600 N för alla typer av muttrar och T-bultar för C-kanalsystem.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1100 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 2300 N           |
| E2                                    | 1200 N           |
| E2L                                   | 1200 N           |
| E3                                    | 1300 N           |
| E4                                    | 1300 N           |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com](http://nVent.com) 

