

EER-Ti/T gängad stånghängare för trapetsformat däck



DESIGN

För upphängning av gängad stång

Gängat hål för enkel montering

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	Borrdiameter
EERTIM10	173140	1522844	10 mm	Gängat	0.8 - 3 mm	7mm
EERTIM6	173120	1500761	6 mm	Gängat	0.8 - 3 mm	7mm
EERTIM8	173130	1500762	8 mm	Gängat	0.8 - 3 mm	7mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Certifieringar
EERTIM10	173140	1522844	450N	900N	ITB
EERTIM6	173120	1500761	450N	900N	
EERTIM8	173130	1500762	450N	900N	ITB

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last 2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

