

EER trapetsformad däckhängare

DESIGN

För upphängning av vajer i valv



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)
EER	171470	1511540	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	0.8 - 3 mm	6.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Borrdiameter	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
EER	171470	1511540	7mm	450N	900N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last 2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

