

107 Omsvøpende stropp for CPVC-rør, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD

KATALOGNUMMER

1070150EG

DESIGN

Inkluderer utsvængda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruv ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597819

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Rörstorlek: 1 1/2"

NB/DN: 40

Ytterdiameter (OD): 48.3 mm

Hålstorlek (HS): 5.8 mm



A.: 44.5 mm

B.: 84.1 mm

C.: 30.2 mm

Hängaravstånd: 2.1 m Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

