

107 Omsvøpende stropp for CPVC-rør, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD

KATALOGNUMMER

1070200EG

DESIGN

Inkluderer utsvængda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruv ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597821

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Rörstorlek: 2" Min

NB/DN: 50

Ytterdiameter (OD): 60.3 mm

Hålstorlek (HS): 5.8 mm



A.: 47.6 mm

B.: 93.7 mm

C.: 30.2 mm

Hängaravstånd: 2.4 m Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

