

108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 1 1/4" Rør, 32 DN, 42,2 mm OD

KATALOGNUMMER

1080125EG

DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruvar ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597824

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Rörstorlek: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Ytterdiameter (OD): 42.2 mm



Hålstorlek (HS): 5.8 mm

A.: 108 mm

B.: 82.6 mm

C.: 30.2 mm

Hängaravstånd: 1.95 m Max



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

