

109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD



KATALOGNUMMER

1090200EG

DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruvar ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597832

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Rörstorlek: 2" Min

NB/DN: 50

Ytterdiameter (OD): 60.3 mm

Hålstorlek (HS): 5.8 mm



A.: 92.1 mm

B.: 76.2 mm

C.: 30.2 mm

Hängaravstånd: 2.4 m Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

