

Intryckningsclips slang till slang, 22–30 mm OD1, 22–30 mm OD2



KATALOGNUMMER

12P12P

DESIGN

Idealisk som distans mellan lika eller olika storlekar av slang

Inga verktyg krävs vid installation

Övre fack endast för stöd, inte för dragning

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 171250


Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter 1 (OD1): 22 - 30 mm

Ytterdiameter 2 (OD2): 22 - 30 mm

Ultimat statisk belastning (F): 110N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

