

EM-P Kanal till flänsclips, 22–30 mm OD, 14–20 mm Fläns



KATALOGNUMMER

12P912

DESIGN

Endast hammare krävs för montering

Finns för EMT, kabelrör, IMT och aluminiumkanal

Svänger 360°

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 175130

Material: Fjäderstål


Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 22 - 30 mm

Flänstjocklek (FT): 14 - 20 mm

Ultimat statisk belastning (F): 110N

Riktning: Toppmontering



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

