

# H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 35–42 mm OD, 3–8 mm Fläns



## KATALOGNUMMER

**20M24SM**

## DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 171720


Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 35 - 42 mm

Flänstjocklek (FT): 3 - 8 mm

Statisk belastning: 120N



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

