

Universal bjelkeklammer, gjenget, M10 hull, 20 mm maks flens



KATALOGNUMMER

300M10

DESIGN

Universell balkklämma för standardbalkar

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 386820

Material: Gjutjärn

Yta: Elförzinkat

Håltyp: Gängat

Trådstorlek (TS): M10

Flänstjocklek (FT): 20 mm Max


A.: 23 mm

Vridmoment (TQ): 14 N·m Min

Statisk belastning: 2500N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

