

Universal bjelkeklammer, bred flens, M10 hull, gjenget



KATALOGNUMMER

310M10

DESIGN

Universell balkklämma för tjocka balkar



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 389890

Material: Gjutjärn

Yta: Elförzinkat

Hålstorlek (HS): 10 mm

Håltyp: Gängat

Flänstjocklek (FT): 31.8 mm Max

A.: 28.6 mm


Vridmoment (TQ): 7 N·m

Statisk belastning 1 (F1): 2200N

Statisk belastning 2 (F2): 1100N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

