

Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel

KATALOGNUMMER

32M



nVent CADDY ledningsklämmor med knäppstängning (M-serien) är en snabb och effektiv metod för att säkra ledningsgrenkretsar för elektriska installationer. M-serien är designad för att ge konsekvent position i applikationen genom att eliminera ledningsförskjutning samt bibehålla avstånd som kommer in i elboxar. Öka installationseffektiviteten genom att använda vårt omfattande sortiment av rörledningar för ditt nästa elprojekt.

DESIGN

Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation

Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler

Stängs med fingrarna utan verktyg

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170130

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 50 - 60 mm



Hålstorlek (HS): 7 mm

Håltyp: Standard

Statisk belastning 1 (F1): 440N

Statisk belastning 2 (F2): 110N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

