

Balkklämssats, 400 mm, 15 mm max fläns


KATALOGNUMMER

3400EG

DESIGN

System för medeltung last

Klämma och U-profil ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 570420

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Längd (L): 400mm

Höjd (H): 15 mm

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 2.5 mm

Flänstjocklek (FT): 15 mm Max

Hålstorlek (HS): 13 mm

Statisk belastning 1 (F1): 3700N

Statisk belastning 2 (F2): 490N

Statisk belastning 3 (F3): 390N

A.: 40 mm

B.: 100 mm

C.: 150 mm

D.: 25 mm


E: 31.5 mm

X: 10.5 x 25 mm

Skruvdiameter (Sc): 8

Vridmoment (TQ): 30 N·m

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDDT

