

nVent CADDY Superklip, 14,3-16,8 mm, 1/2" kobberrør



KATALOGNUMMER

389002

DESIGN

Stängs och låses automatiskt när rör, slang eller kabel sätts i

Klämma i ett stycke för snabb och bekväm montering

Fästs med antingen träskruv, dubbelgängad skruv med eller utan krage, spik med krage, gängad stång, monteringsplåt eller shotfire-konsol

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 389002

Material: Xenoy®

Temperatur: -25 to 90 °C

Ytterdiameter (OD): 14.3 - 16.8 mm

Kopparrör, storlek: 1/2"

B.: 19.5 mm

C.: 32 mm

Statisk belastning: 175N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

