

nVent CADDY Superklip, 35,5-39,5 mm OD, 1 1/4" Kopperrør



KATALOGNUMMER

389009

DESIGN

Stängs och låses automatiskt när rör, slang eller kabel sätts i

Klämma i ett stycke för snabb och bekväm montering

Fästs med antingen träskruv, dubbelgängad skruv med eller utan krage, spik med krage, gängad stång, monteringsplåt eller shotfire-konsol

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 389009

Material: Xenoy®

Temperatur: -25 to 90 °C

Ytterdiameter (OD): 35.5 - 39.5 mm

Kopparrör, storlek: 1 1/4"

B.: 21 mm

C.: 59.4 mm

Statisk belastning: 320N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

