


Vridclips med 90° 5,8 mm slätt hål, vit, 1,5 mm max fläns, 24 mm T-system



KATALOGNUMMER

4G24HWH

DESIGN

Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät

Snabb, enkel och säker påvridningsmontering

Konstruerad för minskad repning på T-nät

Inga verktyg krävs vid installation



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170500

Material: Fjäderstål

Yta: Lackad


Färg: Vit

Hålstorlek (HS): 5.8 mm

Flänstjocklek (FT): 1.5 mm Max

T-rutnätsstorlek: 24mm

Statisk belastning: 180N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

