

nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Flänsklämma, M6 Gäng, 14–20 mm Fläns



KATALOGNUMMER

4QTI912

DESIGN

För upphängning av gängad stång i balkflänsar

Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling

Endast hammare krävs för montering

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan

Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 174844

Material: Fjäderstål


Yta: nVent CADDY Armour

Stångstorlek (RS): 6

Flänstjocklek (FT): 14 - 20 mm

Statisk belastning: 330N

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDDT

