

Flerfunktionsclips, M4, M10 Gäng, 4,8 mm Vajer, 3–9.5 mm Fläns, 6,5 mm Hål



KATALOGNUMMER

4Z34

DESIGN

Ger infästning av boxar

Stödjer #10-24 och 1/4-20 gängade tränsringar

Ökad tillförlitlighet vid installation av tomrör, MC/AC och lågspänningsapplikationer.



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170650

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Stångstorlek (RS): M4;M6;M8;M10

Vajerstorlek: 3.9 - 4.8 mm

Flänstjocklek (FT): 3.0 - 9.5 mm

Hålstorlek (HS): 6.5 mm

Skruv ingår: Nej


Statisk belastning 1 (F1): 110N

Statisk belastning 2 (F2): 90N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Enligt NEC® 300.11 och EC311 krävs avsedd pendelvajer/stång.

4Z-delar installerade på 3/8" (M10) slät stång i F2-riktningen har en statisk belastning på 15 lb (67 N).



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

