

6000 Balkklämsats, 400 mm, AA Stag, 3–30 mm Fläns

KATALOGNUMMER


6400AAHD

DESIGN

Profilerna svetsade rygg-mot-rygg som ger en jämn och lättjusterad fixering längs hela profilens längd

Tryckklämmor griper i stagprofilen mellan två läppar och hindrar att den vrider sig

Säkert extra bärkraftigt fixeringssystem för kabelränna, kanal eller rör



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 330110

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Längd (L): 400mm

Struttyp: AA (83 x 41 mm)

Stångstorlek (RS): 10

Flänstjocklek (FT): 3 - 30 mm



A.: 26 mm

B.: 13 mm

Vridmoment (TQ): 30 N·m

Stagtyp	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

