

6000 Balkklämsats, 500 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns

KATALOGNUMMER


6500CCHD

DESIGN

Profilen svetsade rygg-mot-rygg som ger en jämn och lättjusterad fixering längs hela profilens längd

Tryckklämmor griper i stagprofilen mellan två läppar och hindrar att den vrider sig

Säkert extra bärkraftigt fixeringssystem för kabelränna, kanal eller rör



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 330020

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Längd (L): 500mm

Struttyp: CC (41 x 41 mm)

Stångstorlek (RS): 10

Flänstjocklek (FT): 3 - 30 mm



A.: 26 mm

B.: 13 mm

Vridmoment (TQ): 30 N·m

Stagtyp	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com 

