

EM-M Kanal/rör till flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 14–18 mm OD, 8–14 mm Fläns



KATALOGNUMMER

6EM58

DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 171750


Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 14 - 18 mm

Flänstjocklek (FT): 8 - 14 mm

Statisk belastning: 330N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

