

nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Fjäderstångsmutter, M10 Gäng

KATALOGNUMMER

6QCN



QCN kombinerar de unika egenskaperna hos fjäderstål och CADDY "push-to-install" -teknologi för att skapa ett snäppfäste med stötmuttern med chockerande snabb installation av gängstång eller bultar. Används med en sexkantsmutter på gängstången för snabb installation av prefabricerade trapetssystem eller med en skruvstångsbult för otroligt snabb väggmontering av elboxar och andra tjänster.

DESIGN

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången

Perfekt för att snabbt installera förgreningar antingen vid belastningen med standardstång eller i strukturen i kombination med inbäddad stag

Integrerad design eliminerar behovet av tjocka fjädermutterar och lös hårdvara, vilket förenklar installationen

Snabbt väggmonterade höljen med vanliga gängade bultar

Utformad för användning med vanliga stödbredder (1 5/8 "eller 41 mm), både grunda och djupa profiler

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 593002

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Stångstorlek (RS): M10

Höjd (H): 19 mm

A.: 38 mm

B.: 38 mm

Statisk belastning 1 (F1): 475N

Statisk belastning 2 (F2): 130N

Statisk belastning 3 (F3): 225N






Vridmoment (TQ): 2.5 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

QCN kräver en längre bult än vanliga muttrar. Se instruktionsbladet för detaljerad information.

För att fungera korrekt på grunda stag (21 mm eller 13/16" djup), bör QCN installeras direkt ovanför ett spårhål.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

