

EM-M Kanal/rör till flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 18–30 mm OD, 8–14 mm Fläns



KATALOGNUMMER

812EM58

DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 160130


Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 18 - 30 mm

Flänstjocklek (FT): 8 - 14 mm

Statisk belastning: 330N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

