

SC Kabelsnäppclips, 8–12 mm Fläns, 12–14 mm OD



KATALOGNUMMER

812SC1214

DESIGN

Stödjer enkelt kabel- och plaströr från flänsar

Endast hammare krävs för montering

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 187670

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Flänstjocklek (FT): 8 - 12 mm

Ytterdiameter (OD): 12 - 14 mm

Tjocklek (T): 0.6 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

