


EM-M Kanal/rör till flänsclips, S301, 18–22 mm OD, 3–8 mm Fläns



KATALOGNUMMER

8EM24S1

DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering

PRODUKTATTRIBUT


Artikelnummer: 179780

Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)

Ytterdiameter (OD): 18 - 22 mm

Flänstjocklek (FT): 3 - 8 mm

Statisk belastning: 200N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

