

Intryckningsclips för slang, 18–22 mm OD, 7 mm Hål, Enkel



KATALOGNUMMER

8P

DESIGN

Intryckningsmontering av sladdrör

Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler

Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 171130

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour


Ytterdiameter (OD): 18 - 22 mm

Hålstorlek (HS): 7 mm

Håltyp: Standard

Ultimat statisk belastning 1 (F1): 110N

Ultimat statisk belastning 2 (F2): 65N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

