

H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 18–22 mm OD, 2–3 mm Fläns

KATALOGNUMMER


8P4SM

DESIGN

Endast hammare krävs för montering

Finns för EMT, kabelrör och aluminiumkanal

Svängar 360°



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 175170

Riktning: Sidomontering


Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 18 - 22 mm

Flänstjocklek (FT): 2 - 3 mm

Ultimat statisk belastning (F): 111N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

