

Profil av type AA, slisset, stål, pregalv., 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm

KATALOGNUMMER

AA25H6000PG

DESIGN

Kalvalsad profil med hål

Svetsade rygg mot rygg

Stagprofiler för tung last

För individuell infästning eller effektiv uppbyggnad av rörsystem



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 310191

Struttyp: AA (83 x 41 mm)

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Tjocklek (T): 2.5 mm

Längd (L): 6000mm

Höjd (H): 82 mm


Bredd (W): 41 mm

A.: 26 mm

B.: 13 mm

C.: 27 mm

D.: 50 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

