

BC200-CD Kanal till balk klämma, 19–25 mm OD, 16 mm Max Fläns



KATALOGNUMMER

BC200CD1B

DESIGN

Eliminerar distansböjning av kanaler

Gångat hål på baksidan

Idealisk för elektriska, mekaniska och HVAC-applikationer



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 182220

Material: Stål

Yta: Elförzinkat


Ytterdiameter (OD): 19 - 25 mm

Flänstjocklek (FT): 16 mm Max

Stångstorlek (RS): 6

Vridmoment (TQ): 4 N·m

Statisk belastning: 440N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

