

C-kanal bjelkeklammer med U-bolt, E4, E5 kanal, M8 stang



KATALOGNUMMER

BCE4

DESIGN

Balkklämma för C-profiler

Komplett med plåt, U-bult och fästen

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 585110

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Kanaltyp: E4;E5

Stångstorlek (RS): 8

Flänstjocklek (FT): 16 mm Max

Bredd (W): 70 mm

Tjocklek (T): 6 mm

A.: 24 mm


B.: 39 mm

C.: 100 mm

Statisk belastning: 2400N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last är beroende av typ och längd för profilen.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

