

C-EU Enkel kabel till fläns klämma, 12–16 mm OD, 12 mm Max Fläns, 46 mm Max



KATALOGNUMMER

C16EU

DESIGN

För upphängning av enskild kanal

Fästs mot balkflänsar, vinkeljärn, bjälkar och andra konstruktionsstöd

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 337310

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Ytterdiameter (OD): 12 - 16 mm

Flänstjocklek (FT): 12 mm Max



A.: 46 mm Max

Vridmoment (TQ): 2 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Skruven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

