

Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 30-44 mm flens



KATALOGNUMMER

C45HD

DESIGN

Flerfunktionsbalkklämma

Används med kabel-, slang- eller rörlämma eller fyrkantbricka för flerfunktions C-klämma

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 336120

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Flänstjocklek (FT): 30 - 44 mm

Hålstorlek (HS): 14 mm

Skruvdiameter (Sc): 8


Skruvlängd (L): 30mm

Vridmoment (TQ): 3 N·m

Statisk belastning: 1100N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

