

C-EC Kabel till stag klämma, 56–60 mm OD



KATALOGNUMMER

C60EC

DESIGN

Kabel-/kanalklämma med skyddande fot i en del

Ingen risk för tappade skruvar eller bultar

Endast en skruv- eller mutterdragare behövs för montering

Passar i öppna sidan av stagprofil

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 337720

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Ytterdiameter (OD): 56 - 60 mm

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 2.25 mm




Vridmoment (TQ): 4 N·m

A.: 18 mm Min

B.: 10 mm Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Skruven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

