

Självkapande buntband, draghållfasthet: 22,67 kg, 355,6 mm, svarta, påse m. 100

KATALOGNUMMER

CADTIESC14CBAP



Det självkapande nVent CADDY-buntbandet är en mångsidig verktygsfri datakommunikationslösning för buntning av stora mängder kablar. Den här enkla men innovativa produkten har en inbyggd kapskiva för säker fastsättning och en säker rak kapyta. Det självkapande buntbandet är tillverkat av hållbar 6/6-nylon och har robust draghållfasthet på 22 kg.

DESIGN

Slipp vassa kanter och skydda exponerad hud från skärskador under montering.

Lås och vrid för att kapa, inga kapverktyg behövs.

Finns i olika färger, inklusive en svart UV-skyddad version för specifika behov.

Buntbanden efterlever RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive).

Buntbanden är halogenfria.

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 601009

Material: Nylon;Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)

Uppfyller: IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)



Färg: Svart

Längd (L): 355.6mm

Bredd (W): 4.32 mm

Installationstemperatur: 0 °C Min

Drifttemperatur: -20 to 85 °C



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

