

Drop-inn anker, Stål, EG, M6 Hull, 30 mm

KATALOGNUMMER

CAM6030

DESIGN

Invändig gänga ger enkel borttagning och service

Monteras plant eller innanför basytan

Lämplig för redundanta icke-strukturella system på sprucken och icke sprucken betong

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 593180

Material: Stål

Yta: Elförzinkat


Hålstorlek (HS): 6 mm

Längd (L): 30mm

Borrdiameter: 8mm

Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0068 - för redundanta icke-strukturella system

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

