

Hylleknekt med E2 kanal, 300 mm


KATALOGNUMMER

CE224H0300EG

DESIGN

Perforerad, kallvalsad

Spårad ryggplåt



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597510

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Längd (L): 300mm

Höjd (H): 120 mm

Bredd (W): 40 mm

Tjocklek (T): 2.4 mm

A.: 20 mm

B.: 34 mm

C.: 15.5 mm

D.: 50 mm


E: 4 mm

X: 11 x 18 mm

JA: 11 x 27 mm

Hålstorlek (HS): 5 mm

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

