

C-FIX M T-bolt, M8 Skruv, 40 mm Skruv



KATALOGNUMMER

CFIXM8040

DESIGN

C-Fix snabb-T-bult

Passar för stagprofil 0-4

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 584540

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Skruvdiameter (Sc): 8

Skruvlängd (L): 40mm



Statisk belastning: 300N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Glidkraften F2 är begränsad till 600 N för alla typer av muttrar och T-bultar för C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com 

