


Rullsats med en 150 m stålvasjer på 1,0mm och 100 verktygsfria hängare för 10kg

KATALOGNUMMER

CLP1L500PACK



nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit innehåller en rulle med en 150 meter lång 1 mm vasjer och 100 låsanordningar med ultralåg profil. Den smarta förpackningen innebär att man kan dra ut och skära av den vasjerlängd som behövs utan att behöva ta ut rullen ur lådan, vilket gör det till den perfekta lösningen för alla elektriker. Låsanordningen har en snygg polerad yta och lastgräns på 10 kg, och är perfekt som stöd för och för att fästa belysning och skyltar.

DESIGN

Sats med nVent CADDY Speed Link-stålvasjer och nVent CADDY Speed Link CLP-låsanordningar

Vajerrullen och låsanordningarna är förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatser och minskar lagerhållningen

Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vasjer utan att behöva ta ut spolen från lådan

Perfekt för omarbeten och montering där anpassade vasjerlängder behövs

Stålvasjer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Låsanordning med låg profil som är mindre synlig

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjjustering

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196095

Yta: Elförzinkat

Material: Stål;Mässing

Vasjerdiameter: 1 mm

Längd: 150m

Antal låsanordningar: 100

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

