

Hurtig M8 ankerskrue med trykk-for-montering-teknologi, for 8mm hull - 290kg

KATALOGNUMMER

CRLAM8EG

DESIGN

För betong och massivt tegel

Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 390009

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 8

B.: 32 mm

C.: 22 mm


Längd (L): 72mm

Borrdiameter: 8mm

Borrhålsdjup: 50mm

Statisk belastning: 2900N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

