

Quick M10 kanalmutter med tryck-for-montering-teknologi for profilkanal - 375kg

KATALOGNUMMER

CRLSM10EG

DESIGN

Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler

Kan användas för förtillverkning av montage som snabbt trycks fast på tidigare monterade gängade stänger

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stängen

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 390004

Material: Gjutjärn

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 10

B.: 35 mm


C.: 19.5 mm

D.: 13.5 mm

Längd (L): 23mm

Statisk belastning: 3750N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

