

Kabelrulle, #12 Stöd, Röd



KATALOGNUMMER

CSB12CBL

DESIGN

Kapas till längd efter behov

Försträckt förbindningskabel

Certifierad kemiskt kompatibel med CPVC -rörsystem

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402190

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad;Lackad

Stagstorlek: #12

Diameter: 2.4 mm

Kabellängd: 76.2m

UL-listad belastning: 1859N

Färg: Röd

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kabeln är pulverlackerad.

FBC™-systemkompatibel indikerar att denna produkt har testats och övervakas löpande för att säkerställa dess kemiska kompatibilitet med FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- och Corzan®-rörsystem och produkter tillverkade med TempRite®-teknik." "Den FBC-systemkompatibla logotypen, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® och TempRite® är varumärken som tillhör Lubrizol Advanced Materials, Inc. eller dess dotterbolag.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDD1

